



ROTHKEGEL

Glasgestaltung · Glasrestauration · Glastechnik · Leuchtenmanufaktur · Leuchtentechnik

Modifikationen der ML 04/P 2-7

Für uns als Manufaktur ist es selbstverständlich, dass wir unsere Leuchten Ihren Wünschen, den Bedürfnissen Ihres Projektes, anpassen.

Die einfachste Übung ist es hierbei für uns, die Basismodelle unserer Leuchten zu modifizieren.

Hier finden Sie einige der jüngsten Modifikationen der ML 04/P 2-7.



ML 04/P 2-7 in der Standardausführung

ML 04/P 2-7 mit längerem Glaszylinder

Hier sehen Sie wie überraschend sich die Wirkung der ML 04/P 2-7 ändert, wenn diese statt mit einem Standardglaszylinder mit einem längerem Glaszylinder ausgerüstet wird.

Natürlich können auch diese Zylinder nach Ihren Wünschen mattiert werden.

Bei den hier gezeigten Varianten ist der klare Glaszylinder 60 cm, statt dem normalen Glaszylinder mit 40 cm hoch.

Der teilmattierte Glaszylinder hat sogar eine Höhe von 70 cm.



ML 04/P 2-7 mit klarem überlagem Glaszylinder



ML 04/P 2-7 mit mattem überlagem Glaszylinder


ML 04/P 2-7 mit Blendraster

Das breitstrahlende Downlight der ML 04/P 2-7 kann in allen Versionen, wie auch die gleichförmigen Reflektoren in anderen Leuchten, etwa der ML 05/P 2-7, WM 06/P 1-1 H 2 T oder z.B. der WB 81/P 7-7 H, mit einem Blendraster ausgestattet werden.

Inwieweit das Raster eine Auswirkung auf die Bestückung des Downlights hat wird aktuell mit Kontrollmessungen untersucht.



Das Blendraster kann mit verschiedenen Leuchten



und unterschiedlichen Reflektoren kombiniert werden



ML 04/P 2-7 mit klarem überlagem Glaszylinder und Blendraster

Bitte fragen Sie an.

